

# Drifts- & Skötselinstruktion för tvättställ

## Skötselråd för tvättställ.

### Allmänt

IDO's badrumspjäser tillverkas i sintrat sanitetsporcelain, vilket innebär att porcelinet bränns under hög temperatur. Resultatet blir en blank och motståndskraftig yta som står emot de flesta i ett hem förekommande preparat. För att porcelinet ska hålla hög hygienisk standard bör noggrann rengöring ske regelbundet enligt nedanstående råd och anvisningar.

### Glaserade porslinsytor

Glasyren är mycket tålig och fodrar ingen annan skötsel en rengöring med vanligt tvättmedel. Använd ej skurpulver eller material med slipeffekt, då dessa repar och mattar den blanka ytan.

### Förkromad armatur


Rengör med vanligt tvättmedel och torka efter noga för att förhindra att torkfläckar uppstår.

### Rengöring av vattenlåset


Vattenlåset som sitter under tvättstället förhindrar att luft från avloppsledningen tränger upp. Detta kan ibland behöva rensas. Skruva då av renskopen underst. (Rakt vattenlås delas under behållaren.) Rensa vattenlåset underifrån. Är avlagringar från tvåårigt svåra att få bort kan man behöva demontera hela behållaren för renspolning. Se till att de koniska packningarna blir rätt monterade! Kontrollera även att tvättställets bottenventil är fri från främmande material!

### Produktbeskrivning blandare:

Se respektive fabriks skötselanvisning.



Ettgreppsblandare  
RSK.....



Lyftventil




Vippventil

Övrigt.....  
RSK.....




Bottenstil

## Installationen omfattar följande tvättställ.



IDO 181  
RSK 750 70 00  
640 x 500 mm




IDO 182  
RSK 750 70 26  
400 x 260 mm




IDO 183  
RSK 750 70 31  
560 x 400 mm



IDO 184  
RSK 750 70 42  
600 x 485 mm



IDO 185  
RSK 750 70 54  
560 x 440 mm



IDO 186  
RSK 750 70 27  
560 x 470 mm



IDO 187  
RSK 750 70 00  
430 x 285 mm



IDO 188  
RSK 750 70 28  
600 x 500 mm



IDO 189  
RSK 750 70 66  
500 x 360 mm




IDO 190  
RSK 750 70 29  
500 x 500 mm




IDO 137  
RSK 750 60 60  
495 x 380 mm



IDO 138  
RSK 750 60 61  
705 x 500 mm



IDO 170-5  
RSK 750 04 15  
495 x 345 mm



IDO 174-0  
RSK 750 04 10  
600 x 670 mm

IDO 170-6  
RSK 750 04 16  
595 x 444 mm

IDO 170-6  
RSK 750 04 11  
600 x 580 mm

IDO 170-7  
RSK 750 04 17  
695 x 495 mm

Övrigt  
IDO.....  
RSK.....